

**LESSMANN**<sup>®</sup>  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rohrbürste Stahldraht 0,20 mm, Bürsten-Ø D1: 20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	574485 20
GTIN	4017359214480
Artikelklasse	57L

**Beschreibung****Ausführung:**

Innenbürsten mit verzinktem Drehdraht und einfacher Besatzspirale.  
Feine Drahtqualität, Gesamtlänge 90 mm, Besatzlänge 25 mm.

**Verwendung:**

Voller Besatz bis Drahtende, **ideal für Grundlochbohrungen.**

**Technische Beschreibung**

Bürsten-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Arbeitslänge L <sub>3</sub>	25 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	3,8 mm
Borstenstärke	0,2 mm
Produktart	Rohrbürste