



Elektronik-Seitenschneider Super Knips[®], Griffe ableitend, KW, ganze Länge: 140mm



Bestelldaten

Bestellnummer	726660 140
GTIN	4003773081708
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:

Schlanker Kopf mit präzise geschliffenen Schneiden, ohne Schneidfase. Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit Öffnungsfeder. **ESD-geeignet.**

Verwendung:

Auch zum Schneiden von Glasfaserkabel (Lichtwellenleiter) geeignet.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, brüniert.

Technische Beschreibung

Schneidleistung Stahldraht mittelhart	0,2 - 1,4 mm
ganze Länge	140 mm
Schneidenlänge	12,3 mm
Kopfbreite	15,7 mm
Schneidleistung Kupferdraht bis Ø	0,2 - 2,1 mm
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Schneidfase	ohne Wate
Werkstoff	Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, ölgehärtet
Norm	DIN ISO 9654

Griff	Mehrkomponenten-Hülle
Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC)
Oberfläche	schwarz brüniert
Produktnameattribut	KW
mit Öffnungsfeder	ja
mit Drathalter	nein
Produktart	schneidende Zange