



Elektronik-Seitenschneider Super Knips®, Griffe ableitend, KW, ganze Länge: 140mm



Bestelldaten

Bestellnummer	726655 140
GTIN	4003773081661
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:

Schlanker Kopf mit präzise geschliffenen Schneiden, ohne Schneidfase. Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit Öffnungsfeder. **ESD-geeignet.**

Werkstoff:

Aus rostfreiem Stahl (INOX).

Technische Beschreibung

ganze Länge	140 mm
Schneidenlänge	12,3 mm
Schneidleistung Stahldraht mittelhart	0,2 - 1,2 mm
Kopfbreite	15,7 mm
Schneidleistung Kupferdraht bis Ø	0,2 - 2,1 mm
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Schneidfase	ohne Wate
Werkstoff	Edelstahl, INOX
Norm	DIN ISO 9654
Griff	Mehrkomponenten-Hülle

Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 54 HRC)
Produktnameattribut	KW
mit Öffnungsfeder	ja
mit Drahthalter	nein
Produktart	schneidende Zange