

Garant**Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel, Schlüsselweite: 9mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	614800 9
GTIN	4045197160195
Artikelklasse	61B

Beschreibung**Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Ringseite mit besonders leichtgängiger, stabiler Ringnarre.
Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.
Schlüssellänge L: 143 mm
Maulbreite b: 19,3 mm
Maulhöhe h_1 : 5 mm
Ringhöhe h_2 : 7,6 mm
Ring-Ø D: 19 mm
Ratschen Drehmomentbelastung: 40 N·m

Technische Beschreibung

Ringhöhe h_2	7,6 mm
Schlüssellänge L	143 mm
Schlüsselweite	9 mm
Maulhöhe h_1	5 mm
Ring-Ø D	19 mm
Ratschen Drehmomentbelastung	40 N·m
Maulbreite b	19,3 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Ringstellung	0 Grad

Zähnezahl	72
Nachfasswinkel	5 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	matt verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel