

ejendals

Kälteschutzhandschuh-Paar Tegera® 296, Handschuhgröße: 7



Bestelldaten

Bestellnummer	094822 7
GTIN	7392626062641
Artikelklasse	04R

Beschreibung

Ausführung:

Tegera® 296. Gefütterter Kälteschutzhandschuh aus Vollnarben-Rindleder mit **wind- und wasserdichtem Handrücken**. Die **extra lange Ausführung** sorgt für eine hohe Wärmeisolation und ein angenehmes Tragegefühl. Innenfutter aus **Thinsulate®-Material**. Mit verstärkten Fingern.

Ausführung Werbetext:

Tegera® 296. Gefütterter Kälteschutzhandschuh aus Vollnarben-Rindleder mit **wind- und wasserdichtem Handrücken**. Die **extra lange Ausführung** sorgt für eine hohe Wärmeisolation und ein angenehmes Tragegefühl. Innenfutter aus **Thinsulate®-Material**. Mit verstärkten Fingern.

Verwendung:

Bei windiger, kalter oder nasser Arbeitsumgebung.

Verwendung Werbetext:

Bei windiger, kalter oder nasser Arbeitsumgebung.

Norm:

EN 388; EN 511

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Hinweis Werbetext:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Handschuhgröße	7
Schutz-Kategorie	Kategorie II
Handschuh-Art	Kälteschutzhandschuhe
Inhalt	6
Verwendung	mehrweg
Anwendungsbereich	Allround
Anwendungsbereich	Heavy Duty
Norm	EN 511
Länge	255 mm
AQL	0,7
EN 388	2122X
EN 511	231
Trägermaterial	Vollnarben Rindleder
Beschichtung	Neopren
Beschichtungsvariante	keine Beschichtung
Farbe	weiß / schwarz
Produktart	Kälteschutzhandschuhe