

Garant**Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel, Schlüsselweite: 18mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	614800 18
GTIN	4045197160287
Artikelklasse	61B

Beschreibung**Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Ringseite mit besonders leichtgängiger, stabiler Ringnarre.
Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.
Schlüssellänge L: 239 mm
Maulbreite b: 38,6 mm
Maulhöhe h_1 : 8,1 mm
Ringhöhe h_2 : 11,2 mm
Ring-Ø D: 33,4 mm
Ratschen Drehmomentbelastung: 300 N·m

Technische Beschreibung

Ringhöhe h_2	11,2 mm
Schlüsselweite	18 mm
Maulbreite b	38,6 mm
Schlüssellänge L	239 mm
Maulhöhe h_1	8,1 mm
Ratschen Drehmomentbelastung	300 N·m
Ring-Ø D	33,4 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Ringstellung	0 Grad

Zähnezahl	72
Nachfasswinkel	5 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	matt verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel