

Garant**Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel, Schlüsselweite: 36mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	614800 36
GTIN	4045197488749
Artikelklasse	61B

Beschreibung**Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Ringseite mit besonders leichtgängiger, stabiler Ringnarre.
Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.
Schlüssellänge L: 482 mm
Maulbreite b: 76,2 mm
Maulhöhe h_1 : 16,6 mm
Ringhöhe h_2 : 19,6 mm
Ring-Ø D: 65,5 mm
Ratschen Drehmomentbelastung: 1000 N·m

Technische Beschreibung

Ratschen Drehmomentbelastung	1000 N·m
Maulhöhe h_1	16,6 mm
Ring-Ø D	65,5 mm
Maulbreite b	76,2 mm
Schlüssellänge L	482 mm
Ringhöhe h_2	19,6 mm
Schlüsselweite	36 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Ringstellung	0 Grad

Zähnezahl	72
Nachfasswinkel	5 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	matt verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel