

ejendals

Handschuh-Paar Tegera® 450, Handschuhgröße: 11



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 094562 11 |
| GTIN | 7392626073296 |
| Artikelklasse | 04R |

Beschreibung

Ausführung:

Tegera® 450. Robuster Handschuh mit Griffmuster aus Nitrilschaum für einen sicheren Griff bei leicht öligen Bauteilen mit hoher Schnittgefahr. Ideal für den Einsatz bei **harten Arbeitsbedingungen** in schmutzgefährdeter Umgebung. CRF-Technologie für sehr hohes Feingefühl.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Handschuhgröße | 11 |
| Schutz-Kategorie | Kategorie II |
| Handschuh-Art | Schnittschutzhandschuhe |
| Inhalt | 12 |
| Stricktechnologie | 13G |

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| EN 388 | 4X44C |
| Trägermaterial | Nylon, Glasfaser |
| Beschichtung | Nitrilschaum |
| Beschichtungsvariante | Handinnenfläche |
| Anwendungsbereich | Allround |
| Farbe | schwarz |
| Kontakthitze bis | 100 °C |
| Länge | 220 mm |
| Verwendung | mehrweg |
| Schnittschutzklasse | C |
| Produktart | Schnittschutzhandschuhe |