

**Garant**
**Ringmaulschlüssel, lange Ausführung, Schlüsselweite: 32 mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	614700 32
GTIN	4045197160119
Artikelklasse	61A

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierter Schlüsselweite.

Mit griffigem handlichem Profilschaft. Besonders langlebig und extrem belastbar. **Ringseite tief gekröpft.**

**Norm:**

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

**Werkstoff:**

Chrome-Alloy-Steel; verchromt (abplatzsicher); Rundfinish-Oberfläche.

**Hinweis:**

**AS-Drive** – das besondere Profil. Ein extrem passgenaues Profil – für Luft- und Raumfahrt entwickelt. Werkzeuge mit dieser Profil-Ausstattung, sind erkennbar an dem **AS-Drive**-Zeichen.

**Vorteile:**

- **Schrauben werden an den Flanken gegriffen. – Die Schrauben werden geschont. – Längere Lebensdauer der Schraube.**
- **Größere Anlageflächen zwischen Schraube und Werkzeug. – Sicheres Greifen und höhere Kraftübertragung.**

Schlüssellänge L: 430 mm

maximale Maulhöhe h<sub>1</sub>: 14 mm

maximale Ringhöhe h<sub>2 max</sub>: 21 mm

**Technische Beschreibung**

Schlüssellänge L	430 mm
maximale Maulhöhe h <sub>1</sub>	14 mm
Schlüsselweite	32 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch

maximale Ringhöhe $h_{2\max}$	21 mm
Ringstellung	15 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche	über Nickel verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel