

**LESSMANN**<sup>®</sup>  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Gezopfte Pinselbürste Stahldraht, Bürsten-Ø D1×Borstenstärke: 22X0,35mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	574800 22X0,35
GTIN	4017359014400
Artikelklasse	57L

**Beschreibung****Ausführung:**

Glatter, **gezopfter** Draht, in Stahlhülse verpresst, **Schaft-Ø 6 mm**, gleichmäßige Besatzdichte, äußerst verschleißfest.

**Verwendung:**

Zum Entgraten, Entschlacken und für alle mittelschweren bis schweren Bürstarbeiten. Die **Bürste öffnet sich je nach Drehzahl mehr oder weniger weit und kann daher auch in enge Bereiche** eingeführt werden, um z. B. im Inneren von Gehäusen zu arbeiten.

**Technische Beschreibung**

Besatzlänge H <sub>1</sub>	28 mm
Anzahl Zöpfe	8
Borstenstärke	0,35 mm
Bürsten-Ø D <sub>1</sub>	22 mm
maximale Drehzahl	20000 min <sup>-1</sup>
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Besatzmaterial	Stahldraht
Zopfung	linksgezopft
Produktart	Pinselbürste

