



Diamant-Minifeile Korn D126 (mittel) Universal, Typ: 1



Bestelldaten

Bestellnummer	529420 1
GTIN	4007220257029
Artikelklasse	53B

Beschreibung

Ausführung:

Die Rohlinge sind gleichmäßig mit Diamantpulver bestreut und galvanisch fixiert. Kürzere, kompaktere Bauform im Vergleich zu Diamant-Nadelfeilen. Schaft-Ø 3 mm.

Verwendung:

Für präzises Nacharbeiten mit **Druckluft-Feilgeräten** (Nr. 079708) oder im Handeinsatz (Schnellspannheft Nr. 519700).

Hinweis:

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Querschnitt mit Belegung	5×2 mm
Formbeschreibung	flachstumpf
Belaglänge	25 mm
Schaft-Ø	3 mm
Belegung	beidseitig
Gesamtlänge	60 mm
Schleifmittel	Diamant
Schleifmittelkurzzeichen	D
Körnung	D126
inkl. Feilenheft	nein
Produktart	Nadelfeile

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
Hartmetall (HM)	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Stein	bedingt geeignet		