

Garant
Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel, Schlüsselweite: 10mm

Bestelldaten

Bestellnummer	614800 10
GTIN	4045197160201
Artikelklasse	61B

Beschreibung
Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Ringseite mit besonders leichtgängiger, stabiler Ringnarre. Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

Schlüssellänge L: 160 mm

Maulbreite b: 22 mm

Maulhöhe h_1 : 5,2 mm

Ringhöhe h_2 : 7,7 mm

Ring-Ø D: 20,8 mm

Ratschen Drehmomentbelastung: 70 N·m

Technische Beschreibung

Ring-Ø D	20,8 mm
Ratschen Drehmomentbelastung	70 N·m
Schlüssellänge L	160 mm
Maulbreite b	22 mm
Ringhöhe h_2	7,7 mm
Schlüsselweite	10 mm
Maulhöhe h_1	5,2 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Ringstellung	0 Grad

Zähnezahl	72
Nachfasswinkel	5 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	matt verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel

Zubehör

Adapter für Ratschenringschlüssel Typ 1	614850 1
---	----------