

**Garant**
**Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel, Schlüsselweite: 38mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	614800 38
GTIN	4045197511867
Artikelklasse	61B

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Ringseite mit besonders leichtgängiger, stabiler Ringnarre. Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

Schlüssellänge L: 482 mm

Maulbreite b: 76,2 mm

Maulhöhe  $h_1$ : 16,6 mm

Ringhöhe  $h_2$ : 19,6 mm

Ring-Ø D: 65,5 mm

Ratschen Drehmomentbelastung: 1150 N·m

**Technische Beschreibung**

Maulhöhe $h_1$	16,6 mm
Schlüssellänge L	482 mm
Ring-Ø D	65,5 mm
Schlüsselweite	38 mm
Maulbreite b	76,2 mm
Ratschen Drehmomentbelastung	1150 N·m
Ringhöhe $h_2$	19,6 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Ringstellung	0 Grad

Zähnezahl	72
Nachfasswinkel	5 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	matt verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel