



Universalmessgerät im Holzetui, Typ: SET



Bestelldaten

Bestellnummer	428300 SET
GTIN	5051102226589
Artikelklasse	46B

Beschreibung

Ausführung:

Leichte, stabile Rohrkonstruktion. Zwei Messarmträger zur Aufnahme der verschiedenen Messeinsätze. Fester Messarmträger (ohne Führungsnut) zur Grobeinstellung auf Rohr verschiebbar. Beweglicher Messarmträger in hochgenauer Kugelführung spiel- und reibungsfrei gelagert, dadurch höchste Genauigkeit. **Konstante Messkraft durch eingebaute Messkraftfeder.** Zum berührungsfreien Einführen in Messstellung ist der bewegliche Messarm zurückziehbar. Messbereich durch optionale Verlängerung beliebig erweiterbar (max. 3000 mm). Einsetzbar mit jeder Messuhr oder Feinzeiger mit Schaft-Ø 8 mm h6.

Verwendung:

Universelles Messgerät für Vergleichsmessungen. Zur Außen- und Innenmessung an den verschiedensten Werkstückformen und zur Messung von schmalen Ansätzen. Mit Sonderzubehör zur Vermessung von Zentrierrädern, Einstichen, Nuten, Schwalbenschwanzformen, Kegel, Verzahnungen sowie Innen- und Außengewinden.

Lieferumfang:

Grundgerät, Holzetui. Inklusiv Messarme Nr. 428350 Gr. 50, 2 St. Messeinsätze Nr. 428360 Gr. S, 2 St. Klemmmutter Nr. 428358, 2 St. Tiefenanschlätze Nr. 428354 Gr. A einstellbar, Digitale Messuhr mit Skalenanzeige, Ablesung 0,001 mm, Min.- / Max-Funktion, Schutzkappe für Messuhr.

Technische Beschreibung

Messspanne	20 mm
Anwendungsbereich außen	0 - 220 mm
Anwendungsbereich innen	30 - 255 mm

Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	A3
Produktart	Universalmessgerät

Dienstleistungen

Kalibrierung Universal Messschieber maximaler Messbereich 600 mm	021400 600
--	------------

Zubehör

Klemmmutter für 428360, Stück Typ K	428358 K
Messarm-Paar Ausladung 50 mm	428350 50
Messeinsatz für Messarme, Stück Typ S	428360 S
Verlängerung für 428300 Länge 150 mm	428320 150
Verlängerung für 428300 Länge 500 mm	428320 500