

**Garant**
**Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel, Schlüsselweite: 19mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	614800 19
GTIN	4045197160294
Artikelklasse	61B

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Ringseite mit besonders leichtgängiger, stabiler Ringnarre. Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

Schlüssellänge L: 250 mm

Maulbreite b: 40,3 mm

Maulhöhe  $h_1$ : 8,5 mm

Ringhöhe  $h_2$ : 11,5 mm

Ring-Ø D: 34,5 mm

Ratschen Drehmomentbelastung: 325 N·m

**Technische Beschreibung**

Schlüssellänge L	250 mm
Ringhöhe $h_2$	11,5 mm
Ratschen Drehmomentbelastung	325 N·m
Ring-Ø D	34,5 mm
Maulhöhe $h_1$	8,5 mm
Schlüsselweite	19 mm
Maulbreite b	40,3 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Ringstellung	0 Grad

Zähnezahl	72
Nachfasswinkel	5 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	matt verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel

---

## Zubehör

Adapter für Ratschenringschlüssel Typ 3	614850 3
---	----------