

**Garant****Ringmaulschlüssel, lange Ausführung, Schlüsselweite: 34 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	614700 34
GTIN	4045197160126
Artikelklasse	61A

**Beschreibung****Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierter Schlüsselweite.

Mit griffigem handlichem Profilschaft. Besonders langlebig und extrem belastbar. **Ringseite tief gekröpft.**

**Norm:**

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

**Werkstoff:**

Chrome-Alloy-Steel; verchromt (abplatzsicher); Rundfinish-Oberfläche.

**Hinweis:**

**AS-Drive** – das besondere Profil. Ein extrem passgenaues Profil – für Luft- und Raumfahrt entwickelt. Werkzeuge mit dieser Profil-Ausstattung, sind erkennbar an dem **AS-Drive**-Zeichen.

**Vorteile:**

- **Schrauben werden an den Flanken gegriffen. – Die Schrauben werden geschont. – Längere Lebensdauer der Schraube.**
- **Größere Anlageflächen zwischen Schraube und Werkzeug. – Sicheres Greifen und höhere Kraftübertragung.**

Schlüssellänge L: 460 mm

maximale Maulhöhe h<sub>1</sub>: 13 mm

maximale Ringhöhe h<sub>2 max</sub>: 18 mm

**Technische Beschreibung**

Schlüsselweite	34 mm
Schlüssellänge L	460 mm
maximale Maulhöhe h <sub>1</sub>	13 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch

maximale Ringhöhe $h_{2\max}$	18 mm
Ringstellung	15 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche	über Nickel verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel