

Garant**Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel, Schlüsselweite: 11 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	614800 11
GTIN	4045197160218
Artikelklasse	61B

Beschreibung**Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Ringseite mit besonders leichtgängiger, stabiler Ringnarre.
Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.
Schlüssellänge L: 168 mm
Maulbreite b: 24 mm
Maulhöhe h_1 : 5,3 mm
Ringhöhe h_2 : 8,3 mm
Ring-Ø D: 22,5 mm
Ratschen Drehmomentbelastung: 80 N·m

Technische Beschreibung

Schlüsselweite	11 mm
Ringhöhe h_2	8,3 mm
Ring-Ø D	22,5 mm
Maulbreite b	24 mm
Schlüssellänge L	168 mm
Maulhöhe h_1	5,3 mm
Ratschen Drehmomentbelastung	80 N·m
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Ringstellung	0 Grad

Zähnezahl	72
Nachfasswinkel	5 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	matt verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel