

Garant**Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel, Schlüsselweite: 21 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	614800 21
GTIN	4045197160300
Artikelklasse	61B

Beschreibung**Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Ringseite mit besonders leichtgängiger, stabiler Ringnarre.
Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.
Schlüssellänge L: 286 mm
Maulbreite b: 45,7 mm
Maulhöhe h_1 : 9,6 mm
Ringhöhe h_2 : 13 mm
Ring-Ø D: 42 mm
Ratschen Drehmomentbelastung: 375 N·m

Technische Beschreibung

Schlüsselweite	21 mm
Schlüssellänge L	286 mm
Ring-Ø D	42 mm
Maulbreite b	45,7 mm
Ringhöhe h_2	13 mm
Maulhöhe h_1	9,6 mm
Ratschen Drehmomentbelastung	375 N·m
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Ringstellung	0 Grad

Zähnezahl	72
Nachfasswinkel	5 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	matt verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel