

Garant
Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel, Schlüsselweite: 41 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	614800 41
GTIN	4045197511874
Artikelklasse	61B

Beschreibung
Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Ringseite mit besonders leichtgängiger, stabiler Ringnarre. Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

Schlüssellänge L: 550 mm

Maulbreite b: 83 mm

Maulhöhe h_1 : 18 mm

Ringhöhe h_2 : 22 mm

Ring-Ø D: 72,9 mm

Ratschen Drehmomentbelastung: 1300 N·m

Technische Beschreibung

Maulhöhe h_1	18 mm
Schlüsselweite	41 mm
Schlüssellänge L	550 mm
Ratschen Drehmomentbelastung	1300 N·m
Ring-Ø D	72,9 mm
Ringhöhe h_2	22 mm
Maulbreite b	83 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Ringstellung	0 Grad

Zähnezahl	72
Nachfasswinkel	5 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	matt verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel