

**Garant****Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel, Schlüsselweite: 12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	614800 12
GTIN	4045197160225
Artikelklasse	61B

**Beschreibung****Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Ringseite mit besonders leichtgängiger, stabiler Ringnarre. Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

Schlüssellänge L: 174 mm

Maulbreite b: 25,9 mm

Maulhöhe  $h_1$ : 5,8 mm

Ringhöhe  $h_2$ : 8,7 mm

Ring-Ø D: 23,7 mm

Ratschen Drehmomentbelastung: 90 N·m

**Technische Beschreibung**

Ring-Ø D	23,7 mm
Maulhöhe $h_1$	5,8 mm
Schlüsselweite	12 mm
Ringhöhe $h_2$	8,7 mm
Maulbreite b	25,9 mm
Ratschen Drehmomentbelastung	90 N·m
Schlüssellänge L	174 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Ringstellung	0 Grad

Zähnezahl	72
Nachfasswinkel	5 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	matt verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel