

**Garant****Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel, Schlüsselweite: 22mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 614800 22     |
| GTIN          | 4045197160317 |
| Artikelklasse | 61B           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Ringseite mit besonders leichtgängiger, stabiler Ringnarre.  
Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.  
Schlüssellänge L: 286 mm  
Maulbreite b: 45,7 mm  
Maulhöhe  $h_1$ : 9,6 mm  
Ringhöhe  $h_2$ : 13 mm  
Ring-Ø D: 42 mm  
Ratschen Drehmomentbelastung: 410 N·m

**Technische Beschreibung**

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Ratschen Drehmomentbelastung | 410 N·m  |
| Schlüsselweite               | 22 mm    |
| Schlüssellänge L             | 286 mm   |
| Maulhöhe $h_1$               | 9,6 mm   |
| Ringhöhe $h_2$               | 13 mm    |
| Ring-Ø D                     | 42 mm    |
| Maulbreite b                 | 45,7 mm  |
| Schlüsselweiten-Maße         | metrisch |
| Ringstellung                 | 0 Grad   |

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Zähnezahl         | 72                   |
| Nachfasswinkel    | 5 Grad               |
| Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet    |
| Werkstoff         | Chrom-Vanadium-Stahl |
| Oberfläche        | matt verchromt       |
| Produktart        | Schraubenschlüssel   |