

**Garant****Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel, Schlüsselweite: 46mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	614800 46
GTIN	4045197511881
Artikelklasse	61B

**Beschreibung****Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Ringseite mit besonders leichtgängiger, stabiler Ringnarre.  
Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.  
Schlüssellänge L: 640 mm  
Maulbreite b: 96 mm  
Maulhöhe  $h_1$ : 21 mm  
Ringhöhe  $h_2$ : 26,5 mm  
Ring-Ø D: 88 mm  
Ratschen Drehmomentbelastung: 1500 N·m

**Technische Beschreibung**

Schlüsselweite	46 mm
Ring-Ø D	88 mm
Ringhöhe $h_2$	26,5 mm
Maulbreite b	96 mm
Ratschen Drehmomentbelastung	1500 N·m
Maulhöhe $h_1$	21 mm
Schlüssellänge L	640 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Ringstellung	0 Grad

Zähnezahl	72
Nachfasswinkel	5 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	matt verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel