

Garant**Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel, Schlüsselweite: 50mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	614800 50
GTIN	4045197511898
Artikelklasse	61B

Beschreibung**Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Ringseite mit besonders leichtgängiger, stabiler Ringnarre. Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

Schlüssellänge L: 640 mm

Maulbreite b: 96 mm

Maulhöhe h_1 : 21 mm

Ringhöhe h_2 : 26,5 mm

Ring-Ø D: 88 mm

Ratschen Drehmomentbelastung: 1700 N·m

Technische Beschreibung

Ring-Ø D	88 mm
Schlüssellänge L	640 mm
Ratschen Drehmomentbelastung	1700 N·m
Maulbreite b	96 mm
Schlüsselweite	50 mm
Maulhöhe h_1	21 mm
Ringhöhe h_2	26,5 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Ringstellung	0 Grad

Zähnezahl	72
Nachfasswinkel	5 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	matt verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel