

Garant**Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel, Schlüsselweite: 27mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	614800 27
GTIN	4045197286079
Artikelklasse	61B

Beschreibung**Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Ringseite mit besonders leichtgängiger, stabiler Ringknarre.
Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.
Schlüssellänge L: 359 mm
Maulbreite b: 55,2 mm
Maulhöhe h_1 : 12,5 mm
Ringhöhe h_2 : 15 mm
Ring-Ø D: 52 mm
Ratschen Drehmomentbelastung: 670 N·m

Technische Beschreibung

Ring-Ø D	52 mm
Schlüssellänge L	359 mm
Ratschen Drehmomentbelastung	670 N·m
Ringhöhe h_2	15 mm
Maulhöhe h_1	12,5 mm
Schlüsselweite	27 mm
Maulbreite b	55,2 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Ringstellung	0 Grad

Zähnezahl	72
Nachfasswinkel	5 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	matt verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel