

Garant**Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel, Schlüsselweite: 14mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	614800 14
GTIN	4045197160249
Artikelklasse	61B

Beschreibung**Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Ringseite mit besonders leichtgängiger, stabiler Ringnarre.
Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.
Schlüssellänge L: 193 mm
Maulbreite b: 30,9 mm
Maulhöhe h_1 : 6,6 mm
Ringhöhe h_2 : 9,4 mm
Ring-Ø D: 27,3 mm
Ratschen Drehmomentbelastung: 160 N·m

Technische Beschreibung

Maulbreite b	30,9 mm
Schlüsselweite	14 mm
Ratschen Drehmomentbelastung	160 N·m
Ring-Ø D	27,3 mm
Maulhöhe h_1	6,6 mm
Schlüssellänge L	193 mm
Ringhöhe h_2	9,4 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Ringstellung	0 Grad

Zähnezahl	72
Nachfasswinkel	5 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	matt verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel