

Garant**Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel, Schlüsselweite: 30mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	614800 30
GTIN	4045197286086
Artikelklasse	61B

Beschreibung**Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Ringseite mit besonders leichtgängiger, stabiler Ringnarre.
Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.
Schlüssellänge L: 425 mm
Maulbreite b: 65 mm
Maulhöhe h_1 : 13,8 mm
Ringhöhe h_2 : 17 mm
Ring-Ø D: 60 mm
Ratschen Drehmomentbelastung: 795 N·m

Technische Beschreibung

Ring-Ø D	60 mm
Maulhöhe h_1	13,8 mm
Schlüssellänge L	425 mm
Maulbreite b	65 mm
Schlüsselweite	30 mm
Ratschen Drehmomentbelastung	795 N·m
Ringhöhe h_2	17 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Ringstellung	0 Grad

Zähnezahl	72
Nachfasswinkel	5 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	matt verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel