

**Garant****Polierwalze (Filz), Ø 100×100 mm, Typ: SOFT****Bestelldaten**

Bestellnummer	568495 SOFT
GTIN	4045197890764
Artikelklasse	51M

**Beschreibung****Ausführung:**

Fächerförmig angeordnetes **Filz**. Abmessung Ø 100×100 mm, Bohrungs-Ø 19 mm mit Mehrfachkeilnut.

**Verwendung:**

Großflächige Polierarbeiten mit erhöhter Flexibilität und Anpassung an Konturen. Durch nachfolgende Verwendung der mittelharten und weichen Ausführung lassen sich **feinste Spiegelglanzoberflächen** erzeugen.

**Hinweis:**

Filz-Polierwalzen müssen in Verbindung mit **Schleif- und Polierpasten** wie Nr. 552250 / 555740 verwendet werden.

**Technische Beschreibung**

Schleifmittelunterlage	Filz
Härtegrad	weich
Walzen-Ø	100 mm
Walzenbreite	100 mm
Produktnamensattribut	Ø 100×100 mm

Bohrungs-Ø	19 mm
empfohlene Drehzahl	1900 min <sup>-1</sup>
Produktart	Polierwalze

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
nass maximal	geeignet		

## Zubehör

Polierpasten-RiegelUnipol® Farbe BLUE	555740 BLUE
Polierpasten-RiegelUnipol® Farbe WHITE	555740 WHITE
Schleifpaste SiC Körnung SiC-Schleifpaste 280	552250 280
Schleifpaste SiC Körnung SiC-Schleifpaste 150	552250 150