


**3M****Klett-Schleifscheibe (A) Hookit 255P Lochung 15fach, Ø 150 mm, Körnung: 240****Bestelldaten**

Bestellnummer	567565 240
GTIN	4046719191956
Artikelklasse	53M

**Beschreibung****Ausführung:**

Klett-Schleifscheiben mit **Papierträger**. Staubabweisende Beschichtung verhindert frühes Zusetzen. Die Rückseite ist mit Schlingenvelour kaschiert.

Klett-Schleifscheibe **Hookit 255P** mit offener Streuung. Korund (A) auf C-Papierbasis. Ideal geeignet für Materialien mit hoher Zusetzneigung.

**Verwendung:**

Auf **Exzentrerschleifern** mit Klettschleifteller z. B. Nr. 567990 (Staubabsaugung möglich). Universelles **Allround-Produkt** für den Grob-, Zwischen- und Feinschliff auf allen Metall- und Kunststoffoberflächen, Lacksystemen und Hölzern.  
maximale Umfangsgeschwindigkeit: 40 m/s

**Technische Beschreibung**

Scheiben-Ø	150 mm
Herstellerbezeichnung	Hookit 255P
Körnung	240

Schleifmittel	Korund-Schleifkorn (A)
Schleifmittelkurzzeichen	A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnameattribut	Ø 150 mm
Anzahl Absauglöcher	15
maximale Umfangsgeschwindigkeit	40 m/s

---

## Zubehör

PU-Stützteller Außen-Ø 150 mm	567885 150
Multiloch PU-Stützteller Aufnahme 5/16 Zoll und M8 Außen-Ø 150 mm	567887 150
Multiloch PU-Stützteller Aufnahme 5/16 Zoll und M8 Außen-Ø 147 mm	567990 147