


3M**Klett-Schleifscheibe (A) Hookit 255P Lochung 15fach, Ø 150 mm, Körnung: 500****Bestelldaten**

Bestellnummer	567565 500
GTIN	4046719192045
Artikelklasse	53M

Beschreibung**Ausführung:**

Klett-Schleifscheiben mit **Papierträger**. Staubabweisende Beschichtung verhindert frühes Zusetzen. Die Rückseite ist mit Schlingenvelour kaschiert.

Klett-Schleifscheibe **Hookit 255P** mit offener Streuung. Korund (A) auf C-Papierbasis. Ideal geeignet für Materialien mit hoher Zusetzneigung.

Verwendung:

Auf **Exzentrerschleifern** mit Klettschleifteller z. B. Nr. 567990 (Staubabsaugung möglich).

Universelles **Allround-Produkt** für den Grob-, Zwischen- und Feinschliff auf allen Metall- und Kunststoffoberflächen, Lacksystemen und Hölzern.

maximale Umfangsgeschwindigkeit: 40 m/s

Technische Beschreibung

Scheiben-Ø	150 mm
Körnung	500
Herstellerbezeichnung	Hookit 255P

Schleifmittel	Korund-Schleifkorn (A)
Schleifmittelkurzzeichen	A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnameattribut	Ø 150 mm
Anzahl Absauglöcher	15
maximale Umfangsgeschwindigkeit	40 m/s

Zubehör

Multiloch PU-Stützteller Aufnahme 5/16 Zoll und M8 Außen-Ø 147 mm	567990 147
PU-Stützteller Außen-Ø 150 mm	567885 150
Multiloch PU-Stützteller Aufnahme 5/16 Zoll und M8 Außen-Ø 150 mm	567887 150