

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kegelbürste gekröpft INOX-Draht 0,50 mm, Bürsten-Ø D1×Gewinde M:  
125XM14mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	571350 125XM14
GTIN	4017359391945
Artikelklasse	57L

**Beschreibung****Ausführung:**

Gekröpft **Kegelbürste** mit glattem Draht 0,50 mm, **gezopft** und fest im Stahlkörper verpresst.  
**Sehr aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit.**

**Verwendung:**

**Linksgezopft**, frühzeitiges Aufdrehen wird sicher vermieden.

Ideal zur Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen und für schwere Bürstarbeiten wie z. B. Entzundern, Entrosten, Entschlacken, Aufräumen, Verputzen von Metallteilen, auch zum Säubern von Schalungsbrettern.

Mit **Innengewinde M14**, zur Direktaufnahme **auf Winkelschleifern**.

**Technische Beschreibung**

maximale Drehzahl	12500 min <sup>-1</sup>
Besatzlänge H <sub>1</sub>	29 mm
Bürsten-Ø D <sub>1</sub>	125 mm
Anzahl Zöpfe	20

Borstenstärke	0,5 mm
Besatzbreite L <sub>1</sub>	12 mm
Gewinde M	M14
Besatzmaterial	INOX-Draht
Zopfung	linksgezopft
Produktart	Kegelbürste