

**Bundhose CANVAS 320, schwarz, Konfektionsgröße DE: 28****Bestelldaten**

Bestellnummer	091362 28
GTIN	4030913039800
Artikelklasse	09R

**Beschreibung****Ausführung:**

Robuste **Arbeitskleidungslinie Canvas 320** bietet hohen Schutz bei unterschiedlichsten Arbeitsbedingungen. Mit **Gummizug im Bund** für einen bequemen Sitz. Reiß- und scheuerfest durch **Cordura®-Verstärkung** an besonders beanspruchten Stellen. Das pflegeleichte Gewebe ist aufgrund der Teflon®-Veredelung **schmutz- und wasserabweisend**. Mit Reflexbiesen aus **3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial** für bessere Sichtbarkeit bei Dunkelheit.

**Bundhose** mit sieben Gürtelschlaufen.

- **Cordura®-verstärkte Kniepolstertaschen.**
- **Zertifiziert nach EN-14404 zusammen mit Kniepolstern.**
- **Verstärkte Gesäßtaschen.**
- **Zwei Seitentaschen aus Cordura®.**
- **Doppelte Maßstabtasche aus Cordura®.**
- **Oberschenkeltasche mit aufgesetzter Handytasche.**
- **Reißverschluss im Schritt.**

**Hinweis:**

Die im Shop angegebene Größe entspricht der Konfektionsgröße DE. Entsprechende Größen Ihres Landes entnehmen Sie bitte der Größentabelle bzw. den Technischen Daten.

Auf Anfrage in weiteren Farben lieferbar.

Größentabelle mit internationalem Konfektionsgrößenspiegel finden Sie in unserer Übersichtsseite.

Gewebezusammensetzung: 35% Baumwolle  
 Gewebezusammensetzung: 65% Polyester  
 Materialgrammatur/Gewebedichte: 320 g/m<sup>2</sup>  
 Waschen: 60 °C Buntwäsche

## Technische Beschreibung

Konfektionsgröße DE	28
Größe IT	54C
Größe FR	54C
Serie	CANVAS 320
Sonderdienstleistung	Textilveredelung
Größe ES	54C
Geschlecht	Herren
Gewebezusammensetzung	35% Baumwolle
Gewebezusammensetzung	65% Polyester
Bleichen	nicht Bleichen
Trocknen	schonend Trommeltrocknen (niedrige Temperatur)
Farbe	schwarz
Bügeln	mäßig heiß, bis maximal 150 °C
Waschen	60 °C Buntwäsche
Materialgrammatur/Gewebedichte	320 g/m <sup>2</sup>
Chemische Reinigung	Reinigung mit Perchlorethylen
Kleidung Standard	
elektrische Isolierung	
Norm	
Produktart	Arbeitschhose