

**HOLEX****12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 36mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	642120 36
GTIN	4045197598554
Artikelklasse	62A

**Beschreibung****Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

**Norm:****DIN 3124****Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

**Hinweis:**

GARANT und HOLEX 12-kant-Steckschlüssel-Einsätze auch in Zollgrößen über unseren eShop erhältlich (GARANT: Nr. 642132; HOLEX: Nr. 642122).

**Technische Beschreibung**

Länge	50 mm
Ø abtriebsseitig	48 mm
Schlüsselweite	36 mm
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Norm	DIN 3124

Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz