

Koken**IMPACT-Steckschlüsseinsatz 6-kant, 1/4 Zoll Surface Drive, Schlüsselweite:
13 mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	650035 13
GTIN	4991644301287
Artikelklasse	63R

Beschreibung

Ausführung:

Kräftige Form speziell für den Einsatz auf Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung. Innenvierkant nach DIN 3121. Mit Schrauben und Muttern schonendem Profil ähnlich **AS-Drive** Profil.

Norm:

DIN 3129

Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, Oberfläche brüniert.

Antriebs-Vierkant: 1/4 Zoll

Ø abtriebsseitig: 18,8 mm

Länge: 23 mm

Technische Beschreibung

Schlüsselweite	13 mm
Länge	23 mm
Ø abtriebsseitig	18,8 mm

Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Norm	DIN 3121
Norm	DIN 3129
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive
Werkstoff	Chrom-Molybdän-Stahl
Oberfläche	brüniert
für den Maschineneinsatz geeignet	ja