

**Koken****IMPACT-Steckschlüsseinsatz 6-kant, 1/4 Zoll Surface Drive, Schlüsselweite:  
12 mm**

## Bestelldaten

Bestellnummer	650035 12
GTIN	4991644301270
Artikelklasse	63R

## Beschreibung

### Ausführung:

Kräftige Form speziell für den Einsatz auf Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung. Innenvierkant nach DIN 3121. Mit Schrauben und Muttern schonendem Profil ähnlich **AS-Drive** Profil.

### Norm:

**DIN 3129**

### Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, Oberfläche brüniert.

Antriebs-Vierkant: 1/4 Zoll

Ø abtriebsseitig: 17,5 mm

Länge: 23 mm

## Technische Beschreibung

Schlüsselweite	12 mm
Länge	23 mm
Ø abtriebsseitig	17,5 mm

Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Norm	DIN 3121
Norm	DIN 3129
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive
Werkstoff	Chrom-Molybdän-Stahl
Oberfläche	brüniert
für den Maschineneinsatz geeignet	ja