

Koken
IMPACT-Satz 8-teilig, 6-kant, 3/8 Zoll Surface Drive

Bestelldaten

Bestellnummer	650132
GTIN	4991644011681
Artikelklasse	63R

Beschreibung
Ausführung:

Kräftige Form speziell für den Einsatz auf Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung. Innenvierkant nach DIN 3121.

Aus Sicherheitsgründen unbedingt mit passendem Verbindungsstift und Gummiring befestigen.

Das Surface Drive Profil greift die Schrauben an den Flanken und schont die empfindlichen Ecken. Ein Festsitzen der Einsätze auf den Schrauben wird zuverlässig verhindert.

Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, Oberfläche brüniert.

Lieferumfang:

je 1 Steckschlüsseinsatz Nr. 650130: Gr. 9; 10; 13; 14; 15; 16; 17; 19

Magnethalterschiene 200 mm lang: 1 Stück

Technische Beschreibung

Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive
Anzahl Teile	8
Oberfläche	brüniert
für den Maschineneinsatz geeignet	ja
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

Zubehör

Verbindungsstift für Einsätze, 3/8 Zoll Ø×Länge 2,5X18 mm	650900 2,5X18
Sicherungsklemmen-Set für Einsätze, 3/8 Zoll, inklusive Auszieher,10-teilig Typ 1	650790 1
Gummiring für Einsätze, 3/8 Zoll Ø 18 mm	650800 18
Sicherungsklemmen-Set für Einsätze, 3/8 Zoll, inklusive Auszieher,10-teilig Typ 2	650790 2
Gummiring für Einsätze, 3/8 Zoll Ø 22 mm	650800 22
Verbindungsstift für Einsätze, 3/8 Zoll Ø×Länge 2,5X14 mm	650900 2,5X14
Auszieher für Sicherungsklemmen	650785