



Drehmoment-Prüfgerät für Drehmomentschlüssel „SmartCheck“, maximales Drehmoment: 100 Nm



Bestelldaten

Bestellnummer

654650 100

GTIN

4018754273010

Artikelklasse

63B

Beschreibung

Ausführung:

Variables und flexibles Drehmoment-Prüfgerät dank drehbarem Display und Grundkörper. Horizontale und vertikale Montagemöglichkeit. Das Display und die Folientastatur sind spritzwassergeschützt und das Gehäuse besteht aus schlagfestem Kunststoff.

3 Anwendungsmodi:

- **Mitlaufende Anzeige (Track)**
- **Knickpunkterkennung (First-Peak)**
- **Spitzenwertanzeige (Peak-Hold)**

Maßeinheiten: N·m, lbf·ft, lbf·in.

Vorteil:

Kompaktes und variables Drehmoment-Prüfgerät. Betrieb über Netzteil oder Batterie.

Verwendung:

Einstellen von **Drehmoment-Schraubendrehern und -Schlüssel** mit bzw. ohne Skala.

Lieferumfang:

Inklusive Netzteil, in stabilem Kunststoffkoffer.

Kalibrierung: O4

Messgenauigkeit Drehmoment: ± 1 %

Messbereich: 10 - 100 Nm

Anzeigegerät Breite: 120 mm

Anzeigegerät Höhe: 124 mm
Anzeigegerät Tiefe: 167 mm
Gewicht: 5,31 kg
Vierkant-Aufnahme: 3/8 Zoll

Technische Beschreibung

Gewicht	5,31 kg
Anzeigegerät Tiefe	167 mm
Vierkant-Aufnahme	3/8 Zoll
Anzeigegerät Höhe	124 mm
maximales Drehmoment	100 Nm
Messbereich	10 - 100 Nm
Anzeigegerät Breite	120 mm
Messgenauigkeit Drehmoment	±1 %
Energieversorgung	Akkubetrieben
Energieversorgung	Netzbetrieben
Anzugsrichtung	Rechts- und Linksanzug
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Kalibrierung	O4

Dienstleistungen

Kalibrierung Drehmomentprüfgerät / -Sensor maximales Drehmoment 400/2 Nm	018860 400/2
DAkKS-Kalibrierung Drehmomentprüfgerät / -Sensor maximales Drehmoment 1000/2 Nm	018840 1000/2