

Garant**12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	642130 10
GTIN	4045197164223
Artikelklasse	61A

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Eng tolerierte Innenvierkante für sicheren Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Eng tolerierte Schlüsselweiten schonen Schraubenköpfe und Muttern. **Dünnwandig** für Arbeiten auch an engsten Stellen. 12-kant (Doppelsechskant) mit Schrauben und Muttern schonendem **AS-drive** Profil.

Norm:**DIN 3124****Werkstoff:**

HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt (abplatzsicher).

Technische Beschreibung

Schlüsselweite	10 mm
Länge	38 mm
Ø abtriebsseitig	14,5 mm
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel

Produktart

Steckschlüssel-Einsatz