

**HOLEX****12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 19mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 642120 19     |
| GTIN          | 4045197164124 |
| Artikelklasse | 62A           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

**Norm:****DIN 3124****Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

**Hinweis:**

GARANT und HOLEX 12-kant-Steckschlüssel-Einsätze auch in Zollgrößen über unseren eShop erhältlich (GARANT: Nr. 642132; HOLEX: Nr. 642122).

**Technische Beschreibung**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Schlüsselweite    | 19 mm    |
| Länge             | 39 mm    |
| Ø abtriebsseitig  | 26,5 mm  |
| Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll |
| Norm              | DIN 3124 |

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel |
| Werkstoff      | Chrom-Vanadium-Stahl   |
| Oberfläche     | verchromt              |
| Produktart     | Steckschlüssel-Einsatz |