

HOLEX**12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 24mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	642120 24
GTIN	4045197164162
Artikelklasse	62A

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Norm:**DIN 3124****Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Hinweis:

GARANT und HOLEX 12-kant-Steckschlüssel-Einsätze auch in Zollgrößen über unseren eShop erhältlich (GARANT: Nr. 642132; HOLEX: Nr. 642122).

Technische Beschreibung

Ø abtriebsseitig	32 mm
Länge	41 mm
Schlüsselweite	24 mm
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Norm	DIN 3124

Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz