

**Garant****Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel umschaltbar 15° abgewinkelt,  
Schlüsselweite: 27mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	614820 27
GTIN	4045197553270
Artikelklasse	61B

**Beschreibung****Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Ringseite mit besonders leichtgängiger, stabiler Ringknarre. Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

**Technische Beschreibung**

Maulhöhe $h_1$	12,5 mm
Maulbreite $b$	55,2 mm
Ringhöhe $h_2$	15 mm
Schlüssellänge $L$	359 mm
Ring- $\varnothing$ $D$	52 mm
Schlüsselweite	27 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Ringstellung	15 Grad
Zähnezahl	72
Nachfasswinkel	5 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche	matt verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel