

Garant**Doppel-Ratschenringschlüssel 15° abgewinkelt, Schlüsselweiten: 12X13mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	614845 12X13
GTIN	4045197415899
Artikelklasse	61B

Beschreibung**Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet, beidseitig mit besonders leichtgängigen, stabilen Ringknarren. Umschaltbar für Rechts- und Linksanzug. Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

Technische Beschreibung

ganze Länge L	170 mm
maximaler Ring-Ø D2	26,5 mm
Schlüsselweite ₂	13 mm
maximaler Ring-Ø D1	24,6 mm
Schlüsselweite ₁	12 mm
maximale Ringhöhe h ₂	9 mm
maximale Ringhöhe h ₁	8,9 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Zähnezahl	5
Nachfasswinkel	5 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche	matt verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel

Zubehör

Adapter für Ratschenringschlüssel Typ 2	614850 2
---	----------