

**LESSMANN**<sup>®</sup>  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rohrbürste Stahldraht glatt, Bürsten-Ø: 35mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	578000 35
GTIN	4017359026793
Artikelklasse	57L

**Beschreibung****Ausführung:**

Innenbürsten mit verzinktem Drehdraht und einfacher Besatzspirale. Besatz aus glattem Stahldraht, Gesamtlänge 160 mm. Besatzlänge 100 mm mit angepresstem 1/2 Zoll-Whitworth-Gewindenippel.

**Verwendung:**

Zum Reinigen von Rohren, Gitterrosten, Muffen, Wärmetauschern und Zylindern. Für den maschinellen Einsatz (nur Rechtslauf) Gewintheadapter Nr. 578005 verwenden.

**Passend für:**

Rohr-Innen-Ø [Zoll]: 1.1/2 Zoll

**Technische Beschreibung**

Bürsten-Ø D <sub>1</sub>	35 mm
Produktart	Rohrbürste

**Zubehör**

Verlängerung für Rohrbürste Nr. 578000	578010
Gewintheadapter für Rohrbürste Nr. 578000 Schaft-Ø 6 mm	578005