

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Feinbürste Nylon glatt 0,30 mm, Typ: W****Bestelldaten**

Bestellnummer	576605 W
GTIN	4017359074626
Artikelklasse	57L

**Beschreibung****Ausführung:**

Ganze Länge ca. 225 mm, 4-reihig, Besatzfläche 110×20 mm, Besatzhöhe 20 mm.

**Buchenholzkörper****Verwendung:**

Hohe Besatzdichte für feine Oberflächenverbesserung.

Zum Reinigen und Auftragen von Lösungs- und Reinigungsmittel.

**Technische Beschreibung**

Grundkörper Material	Buchenholz
Gesamtlänge L	225 mm
Besatzmaterial	Perlon, glatt
Borstenstärke	0,3 mm
Arbeitslänge L <sub>3</sub>	110 mm
Besatzlänge H <sub>1</sub>	20 mm
Besatzbreite L <sub>1</sub>	20 mm
Anzahl Besatzreihen	4
Produktart	Feinbürste