

**Garant**
**Doppel-Ratschenringschlüssel 15° abgewinkelt, Schlüsselweiten: 14X15mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	614845 14X15
GTIN	4045197416209
Artikelklasse	61B

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet, beidseitig mit besonders leichtgängigen, stabilen Ringknarren. Umschaltbar für Rechts- und Linksanzug. Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

**Technische Beschreibung**

ganze Länge L	190 mm
maximale Ringhöhe $h_2$	9,4 mm
Schlüsselweite $s_2$	15 mm
maximaler Ring- $\varnothing$ D2	32,6 mm
maximale Ringhöhe $h_1$	9,4 mm
maximaler Ring- $\varnothing$ D1	28,3 mm
Schlüsselweite $s_1$	14 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Zähnezahl	5
Nachfasswinkel	5 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche	matt verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel