

**Kleinsäge für Handsägeblätter – mit Bimetallblatt 24 Zähne, Blattlänge:mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	580900
GTIN	7311518017545
Artikelklasse	58Z

**Beschreibung****Ausführung:**

Robuster Sägeblatthalter aus Leichtmetall-Spritzguss mit einfacher Blattspannung. Gesamtlänge 330 mm.

Die Bügelsäge mit ihrem signifikanten Sägebogen zeichnet sich durch die im u-förmigen Bügel gespannten Sägeblätter aus. Die Begrenzung in der Schnitttiefe von Handbügelsägen stellt dabei der Abstand bis zu dem Bügel dar. Durch diese Aufnahmeform sind besonders dünne Sägeblätter verwendbar, welche bei beidseitiger, oder nicht-ziehender Schnittbewegung, in anderen Sägeformen ausknicken würden. Dank der dünnen Handsägeblätter wird die Zerspanungsarbeit aufgrund der geringen zu zerspanenden Schnittbreite reduziert. Damit stellt diese Art der Säge den klassischen Standard bei Handsägen in der Metallverarbeitung dar.

**Verwendung:**

Zum bequemen, auch bündigen Sägen mit Metallsägeblättern Nr. 582500 – 582970, an engen, unzugänglichen Stellen.

**Lieferumfang:**

Inklusive SANDFLEX® Bimetall-Handsägeblatt.

**Technische Beschreibung**

Zähne pro Zoll	24
Blattlänge	250 mm
Produktart	Metallsägebogen

**Zubehör**

Handsägeblatt einseitig Bimetall	582970
Handsägeblatt einseitig SANDFLEX®, Bimetall	582920
Handsägeblatt einseitig SANDFLEX®, Bimetall	582850
Handsägeblatt einseitig Bimetall progressiv	582500
Handsägeblatt einseitig SANDFLEX®, Bimetall	582900
Handsägeblatt einseitig Bimetall	582950