

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Feinbürste Messingdraht gewellt 0,15 mm, Typ: P****Bestelldaten**

Bestellnummer	576705 P
GTIN	4017359396933
Artikelklasse	57L

Beschreibung**Ausführung:**

Ganze Länge ca. 225 mm, 4-reihig, Besatzfläche 110×20 mm, Besatzhöhe 20 mm.

Kunststoffkörper, für den Einsatz in Bereichen mit erhöhter Hygieneanforderung.

Beschreibung:

Feinbürsten, auch bekannt als Uhrmacher- oder Goldschmiedebürsten, zeichnen sie sich durch ihre hohe Besatzdichte aus. Diese Bürsten werden u.a. häufig zum Auftragen von Lösungs- u. Reinigungsmitteln eingesetzt. Sie sind in verschiedenen Breiten lieferbar.

Messingdrahtbürsten sind weicher als Stahldrahtbürsten. Unter anderem sind sie auch für den Umgang mit leichten Laugen geeignet. Hauptsächlich wird Messingdraht zur Bearbeitung von NE-Metallen benötigt.

Verwendung:

Hohe Besatzdichte für feine Oberflächenverbesserung.

Technische Beschreibung

Grundkörper Material	Kunststoff
Gesamtlänge L	225 mm
Besatzmaterial	Messing, gewellt
Borstenstärke	0,15 mm
Arbeitslänge L ₃	110 mm
Besatzlänge H ₁	20 mm
Besatzbreite L ₁	20 mm
Anzahl Besatzreihen	4

Produktart

Feinbürste