

**SANDFLEX® Mini-Bügelsäge mit 2 Sägeblättern (Holz / Metall)****Bestelldaten**

Bestellnummer	580950
GTIN	7311518044558
Artikelklasse	58Z

Beschreibung**Ausführung:**

Ovaler Rahmen aus stabilem Stahlrohr, mit Knöchelschutz. Komplett mit Holz-Spitzzahnblatt und Bimetallblatt. Passt in jeden Werkzeugkasten.

Die Bügelsäge mit ihrem signifikanten Sägebogen zeichnet sich durch die im u-förmigen Bügel gespannten Sägeblätter aus. Die Begrenzung in der Schnitttiefe von Handbügelsägen stellt dabei der Abstand bis zu dem Bügel dar. Durch diese Aufnahmeform sind besonders dünne Sägeblätter verwendbar, welche bei beidseitiger, oder nicht-ziehender Schnittbewegung, in anderen Sägeformen ausknicken würden. Dank der dünnen Handsägeblätter wird die Zerspanungsarbeit aufgrund der geringen zu zerspanenden Schnittbreite reduziert. Damit stellt diese Art der Säge den klassischen Standard bei Handsägen in der Metallverarbeitung dar.

Verwendung:

Universell zum Sägen von Holz, Metall (siehe Nr. 582500– 582970) und bei Einsatz des Hartmetallsägedrahtes Nr. 582990 auch von Fliesen, Kacheln, Ziegel, Gusseisen usw. Gesamtlänge nur 300 mm.

Hinweis:

Ersatz-Sägeblatt für Holz finden Sie unter Nr. 582985.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge	300 mm
Blattlänge	300 mm
Anzahl Sägeblätter	2

Produktart

Bügelsäge

Zubehör

Handsägeblatt einseitigSANDFLEX®, Bimetall

582900

Hartmetall-Sägedraht für Fliesen, Kacheln, Ziegel,
Gusseisen usw.

582990

Handsägeblatt einseitigBimetall progressiv

582500

Handsägeblatt einseitigBimetall

582950

Handsägeblatt einseitigSANDFLEX®, Bimetall

582850

Handsägeblatt einseitigBimetall

582970

Handsägeblatt einseitigfür Holz

582985

Handsägeblatt einseitigSANDFLEX®, Bimetall

582920