

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rohrbürste Stahldraht glatt, Bürsten-Ø: 63mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	578000 63
GTIN	4017359026632
Artikelklasse	57L

Beschreibung**Ausführung:**

Innenbürsten mit verzinktem Drehdraht und einfacher Besatzspirale. Besatz aus glattem Stahldraht, Gesamtlänge 160 mm. Besatzlänge 100 mm mit angepresstem 1/2 Zoll-Whitworth-Gewindenippel.

Verwendung:

Zum Reinigen von Rohren, Gitterrosten, Muffen, Wärmetauschern und Zylindern. Für den maschinellen Einsatz (nur Rechtslauf) Gewindeadapter Nr. 578005 verwenden.

Passend für:

Rohr-Innen-Ø [Zoll]: 2.1/2 Zoll

Technische Beschreibung

Bürsten-Ø D ₁	63 mm
Produktart	Rohrbürste

Zubehör

Verlängerung für Rohrbürste Nr. 578000	578010
Gewindeadapter für Rohrbürste Nr. 578000 Schaft-Ø 6 mm	578005