



JOKER 6000 Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel, Schlüsselweite: 19mm



Bestelldaten

Bestellnummer	614870 19
GTIN	4013288212641
Artikelklasse	63F

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Ringseite mit leichtgängiger, stabiler Feinzahn-Ringknarre (80 Zähne) mit besonders kleinem Nachfasswinkel von 4,5°.

Die Maulseite mit Doppelsechskantprofil und auswechselbarer, gehärteter Metallplatte erfüllt eine Haltefunktion und dient als Endanschlag, verhindert Abrutschen und ermöglicht einen kleinen Rückholwinkel.

Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, matt verchromt.

Technische Beschreibung

Ring-Ø D	34,8 mm
Schlüssellänge L	246 mm
Schlüsselweite	19 mm
Maulhöhe h ₁	9,5 mm
Ringhöhe h ₂	11 mm
Maulbreite b	42 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Herstellerbezeichnung	6000 Joker
Ringstellung	0 Grad
Zähnezahl	80
Nachfasswinkel	4,5 Grad

Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Molybdän-Stahl
Oberfläche	matt verchromt
Ratsche umschaltbar	nein
Produktart	Schraubenschlüssel

Zubehör

Adapter für Ratschenringschlüssel Typ 3	614850 3
---	----------