

**JOKER 6000 Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel, Schlüsselweite: 10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	614870 10
GTIN	4013288165268
Artikelklasse	63F

**Beschreibung****Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Ringseite mit leichtgängiger, stabiler Feinzahn-Ringknarre (80 Zähne) mit besonders kleinem Nachfasswinkel von 4,5°.

Die Maulseite mit Doppelsechskantprofil und auswechselbarer, gehärteter Metallplatte erfüllt eine Haltefunktion und dient als Endanschlag, verhindert Abrutschen und ermöglicht einen kleinen Rückholwinkel.

**Werkstoff:**

Chrom-Molybdän-Stahl, matt verchromt.

**Technische Beschreibung**

Schlüsselweite	10 mm
Schlüssellänge L	159 mm
Ring-Ø D	21 mm
Maulhöhe h <sub>1</sub>	5,5 mm
Ringhöhe h <sub>2</sub>	7,2 mm
Maulbreite b	22 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Herstellerbezeichnung	6000 Joker
Ringstellung	0 Grad
Zähnezahl	80
Nachfasswinkel	4,5 Grad

Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Molybdän-Stahl
Oberfläche	matt verchromt
Ratsche umschaltbar	nein
Produktart	Schraubenschlüssel

---

## Zubehör

Adapter für Ratschenringschlüssel Typ 1	614850 1
---	----------